



Produktdetails

XLP00-6BC

XLP00-6BC Sicherungslasttrennschalter 3-polig 160 A mit 6 Brückenklemmen NH-Si. Gr. 00



Allgemeine Informationen	
Typ	XLP00-6BC
Bestellnummer	1SEP101890R0002
EAN	7025840013402
Beschreibung	XLP00-6BC Sicherungslasttrennschalter 3-polig 160 A mit 6 Brückenklemmen NH-Si. Gr. 00
Langbeschreibung	Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1-, 2-, 3- und 4-poligen Varianten inklusive einem breiten Angebot an Kabelklemmen und Schnappzubehör an. Darüber hinaus sind die Geräte nach EN / IEC 60947-3 geprüft.
Produktkreislaufwirtschaft	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Bulgarien (BG) China (CN)

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SEC312012D0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SEC312012D0201

Abmessungen	
Breite	105 mm
Höhe	187 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	0.57 kg

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (I_e)	(690 V) 125 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I_e)	(500 V) 160 A (800 V) 63 A (1000 V) 125 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-23B (I_e)	(400V) 125 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hauptstromkreis 8 kV
Bemessungsbetriebsspannung	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50/60 Hz
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc})	(690 V) 50 Kiloampere rms
Verlustleistung	bei Bemessungsbelastung 3.5 W
Grifftyp	vorderseitig 3-polig schaltbar
Sicherungsgröße	NH00 NH000
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC60947-3 GB/T14048.3
Besondere Funktionen	Nicht enthalten
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP30
Anschlussart	Kabelklemme
Gerätemanager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Bemessungsstrom (I_n)	160 A
Bemessungsspannung (U_r)	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Elektronische Sicherungsüberwachung	Nein

Umgebungsbedingungen

RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SEP500050P0001
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Schrumpffolie 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	105 mm
Länge Verpackungseinheit 1	90 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	187 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.63 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7025840013402
EAN Verpackungseinheit 2	7025840013402

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
eClass	V11.1 : 27371401
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3601019
E-Nummer (Schweden)	2307311

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungslasttrennschalter InLine II und EasyLine XLP → EasyLine XLP - Sicherungslasttrennschalter vertikal

