



PURE BASE 500DX

EXCEPTIONAL AIRFLOW, SIGNIFICANT QUIET

ANWENDUNGSBEREICHE

Gaming- und Multimediasysteme
Standard und preisbewusste PC-Konfigurationen
Übertaktete und wassergekühlte PCs

HIGHLIGHTS

Front Panel und Top Cover designt für maximalen Airflow und performante Systeme
Drei vorinstallierte Pure Wings 2 140mm Lüfter für leisen Betrieb
ARGB mit verschiedenen Farben und Modi an der Front und im Gehäuse
I/O-Panel mit USB 3.1 Type C Gen. 2

Außerordentlich hoher Airflow, signifikant leiser Betrieb


Das be quiet! Pure Base 500DX steht im Zeichen von hohem Airflow und ist für höchste Performance und Kühlung optimiert.

Highlights »

- Airflow-optimiertes Frontpanel und Top Cover für maximale Performance
- Drei Pure Wings 2 140mm Lüfter für hohe Kühlleistung bei leisem Betrieb
- ARGB LED an der Front und im Gehäuse
- USB 3.1 Type C Gen. 2 für modernste Hardware
- Geeignet für Radiatoren von bis zu 360mm
- Bis zu zwei SSDs können sichtbar im Innenraum installiert werden
- Großzügiger Innenraum für High-End Grafikkarten und große Kühler
- Seitenfenster aus Temperglas
- Drei Jahre Herstellergarantie

PURE BASE 500DX

EXCEPTIONAL AIRFLOW, SIGNIFICANT QUIET



| Technische Daten » | |
|---------------------------------------|---|
| Mainboard-Kompatibilität | ATX, M-ATX, Mini-ITX |
| Gehäusetyp | Midi-Tower |
| Formfaktor PSU | PS2 ATX (nicht enthalten) |
| Abmessungen (L x B x H in mm) | 510 x 285 x 501 |
| Material | Stahl (SECC), ABS-Plastik, Temperglas |
| Gewicht (kg) | 7,83 (Netto) / 8,92 (Brutto) |
| Front I/O-Anschlüsse | 1x USB Type C Gen. 2, 1x USB 3.0, HD Audio, LED-Taste |
| PCI Steckplätze | 7 |
| Laufwerkkapazität | Bis zu 5x 2.5 (5 enthalten) Bis zu 2x 3.5 (2 enthalten) |
| Vorinstallierte Lüfter (mm) / (U/min) | Front: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Deckel: 1x Pure Wings 2 140 / 900 Rückseite: 1x Pure Wings 2 140 / 900 |
| Optionale Lüfter (mm) | Front: 1x 140 / 3x 120 Deckel: 1x 140 / 120 |
| Optionale Wasserkühlung (mm) | Front: 120, 140, 240, 280, 360 Deckel: 120, 240 Rückseite: 120, 140 |
| Maximale Abmessungen (mm) | CPU-Kühler: 190 PSU: 258 / 225 (abhängig von der Position des HDD-Käfigs) GPU: 369 |
| Spezielle Eigenschaften | ARGB LED-Beleuchtung mit wechselbaren Modi und Farben (Weiß, Rot, Grün, Blau, Orange, Lila), innen und außen, unterstützt Mainboard-LED Steuerung |

| Logistische Daten » | | |
|----------------------|---------|---------------|
| Pure Base 500 Window | Art. Nr | EAN code |
| Black | BGW37 | 4260052187937 |
| White | BGW38 | 4260052187944 |

Zertifizierungen »

Kontakt »

be quiet! Hauptsitz
 Listan GmbH
 Wilhelm-Bergner-Straße 11c
 21509 Glinde
 Deutschland

Service hotline: +49 40 7367 686 44

E-Mail: service@bequiet.com
 Besuchen Sie den Servicebereich auf bequiet.com
 für Informationen zu Ihrem regionalen Servicekontakt.