






LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro, dimmbar



- Leistungsstarke, kompakte LED-Leuchte
- Komfortabel: Stufenlos dimmbar
- Platzsparend mit gutem Aktionsradius
- Preisattraktives und leistungsstarkes Modell für den semi-professionellen Einsatz
- Hervorragend geeignet für alle Feinarbeiten z. B. in Werkstätten, für Bastler, im Labor- oder Kosmetikbereich
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, Energie-Effizienzklasse "A+"
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL

- Mit 72 Hochleistungs LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
- Gewichteter Energieverbrauch 11 kWh/1000 h
- 2920 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 920 Lumen
- Robuster Metallarm, um 360° drehbar
- Armlänge unten 40 cm und oben ca. 44 cm
- Höhe in normaler Arbeitsstellung 50 cm
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
- Bedienfeld am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
- Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,3 cm)

- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Intensive Tests sind die Voraussetzung für die Aufnahme einer Leuchte oder einer Lampe in unser Sortiment
- Das im Stammhaus in Bad König summierte Know How optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Arbeitsplatzleuchte MAULintro, dimmbar
- Prototypen werden routinemäßig unterschiedlichsten Tests unterzogen, in und außer Haus bei speziellen Testhäusern oder Instituten. Dabei werden auch:
 - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
 - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
 - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
820 58	02 weiß	4002390079143	94052040	1,7 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	62,0 x 25,0 x 12,0	2,861