



Produktdetails

S201M-B6

S201M-B6 Sicherungsautomat - 1P - B - 6 A



Allgemeine Informationen	
Typ	S201M-B6
Bestellnummer	2CDS271001R0065
EAN	4016779549424
Beschreibung	S201M-B6 Sicherungsautomat - 1P - B - 6 A
Langbeschreibung	Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf <u>Qualität und Leistung unterzogen.</u>
ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions Label	Ja

Produktkreislaufwirtschaft	
Recyclingfähigkeitsrate	Verfahren zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - Standard DIN EN45555 - 90.6 %
Dienste zur Verlängerung der Lebensdauer	Haltbarkeit
Service für gebrauchte Produkte	Rücknahme zum Recycling
Anweisungen zur Produktlebensdauer	9AKK108468A3132

Öko Transparenz	
Umweltprodukterklärung - EPD	9AKK108467A7833

Technische Daten	
Normen	IEC/EN 60898-1 CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Auslösecharakteristik	B
Bemessungsbetriebsspannung	(nach IEC 60898-1) 230 / 400 V AC (nach IEC 60898-1) 230 V (nach IEC 60947-2) 230 V AC
Betriebsspannung	(Maximum inkl. Toleranz) 253 V AC (Maximum inkl. Toleranz) 72 V DC (Minimum) 12 V AC (Minimum) 12 V DC
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	(nach IEC / EN 60664-1) 440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	4 kV auf 2000 m 5 kV auf Meereshöhe 6.2 kV
Isolationsprüfspannung	50/60 Hz, 1 min: 2 kV
Eingangsspannungsart	AC/DC
Bemessungsstrom (I_n)	6 A
Bemessungsschaltvermögen	(AC) 10 kA (230 / 400 V AC) 10 kA (230 V) 10 kA (400 V) 10 kA
Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen (I_{cu})	(133 V AC) 25 kA (230 V AC) 15 kA (230 V) 15 kA (400 V) 15 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc})	(230 V) 15 kA
Bemessungsausschaltvermögen I_m , Bemessungsfehlerschaltvermögen $I_{\Delta m}$ (I_{cs})	(133 V AC) 18.8 kA (230 V AC) 7.5 kA
Frequenz (f)	50 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Verlustleistung	2 W bei Bemessungsbedingungen pro Pol 2 W
Einspeisung	Beliebig
Schaltstellungsanzeige	Rot AN / Grün AUS
Energiebegrenzungsklasse	3
Elektrische Lebensdauer	20000 AC Zyklen 10000 AC Zyklen
Mechanische Belastbarkeit	20000 Zyklen

Anzahl geschützter Pole	1
Anzahl Pole	1
Überspannungskategorie	III
Anzugsdrehmoment	2.8 N·m
Typ Schraubklemme	störungssicherer, doppelgerichteter Zylinderlift-Anschluss
Bedienteilkennzeichnung	I/O
Schaltgriffmaterial	Isolierstoffgruppe II, schwarz, plombierbar
Gehäusematerial	Isolierstoffgruppe II, RAL 7035
Montage auf DIN-Schiene	TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Einbaulage	beliebig
Empfohlener Schraubendreher	Nr. 2 Pozidriv
Zubehör anbaubar	Ja
Anschlussmöglichkeit	Sammelschiene 10 / 10 mm² flexibel mit Aderendhülse 0.75 ... 25 mm² flexibel 0.75 ... 25 mm² flexibel 0.75 ... 25 mm² starr 0.75 ... 35 mm² starr 0.75 ... 35 mm² mehrdrähtig 0.75 ... 35 mm²
Anlagegröße	(nach DIN 43880) 1
Anschlussart	Schraubklemme

Material Compliance

RoHS Information	2CDK400003K0203
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20161001
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	9008497a-14f6-4cfd-83c5-11cf3bc660d1 Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +70 °C
Referenztemperatur für die Auslösecharakteristik	30 °C
Schutzart	IP20 IP40 eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP40
Verschmutzungsgrad	3
Klimafestigkeit	28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 %
Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6	20 Zyklen bei 0,8 In: 5g 5 ... 150 ... 5 Hz
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27	25g 2 Schocks 13 ms

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA	60 V DC 480Y/277 V AC
Bemessungsausschaltvermögen nach UL1077	(277 V AC) 6 kA (480Y / 277 V AC) 6 kA (60 V DC) 10 kA
Anschlussmöglichkeit	Sammelschiene 14-8 AWG

UL/CSA	Leiter 14-4 AWG
Anzugsdrehmoment	18 in·lb
UL/CSA	

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	1
Breite	17.5 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	69 mm
Gewicht	0.125 kg
Gewicht pro Pol	0.125 kg
Einbautiefe (t ₂)	69 mm
Maßzeichnung	2CDC022007F0010

Bestelldaten

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	1.295 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	3210939
E-Nummer (Schweden)	2101130

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	EN IEC
Konformitätserklärung - CE	2CDK403001D0607
Konformitätserklärung - UKCA	9AKK108467A5053
I st Characteristic	9AKK107992A5102

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CDS207104P0002
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107046A0423
I st Characteristic	9AKK107992A5102

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000042 - Leitungsschutzschalter
ETIM 9	EC000042 - Leitungsschutzschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 20 10
UNSPSC	39121603
eClass	V11.0 : 27141901
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4897 >> Miniature circuit breakers

Accessories					
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CDS200922R0001	S2C-S/H6R Signalkontakt / Hilfsschalter	S2C-S/H6R	1	Stück	
2CDS200912R0001	S2C-H6R Hilfskontakt	S2C-H6R	1	Stück	
2CDS200970R0031	S2C-H01 Hilfskontakt	S2C-H01	1	Stück	
2CDS200970R0032	S2C-H10 Hilfskontakt	S2C-H10	1	Stück	
2CDS200936R0001	S2C-H11L Hilfskontakt	S2C-H11L	1	Stück	
2CDS200936R0002	S2C-H20L Hilfskontakt	S2C-H20L	1	Stück	
2CDS200936R0003	S2C-H02L Hilfskontakt	S2C-H02L	1	Stück	
2CDS200946R0001	S2C-H6-11R Hilfskontakt	S2C-H6-11R	1	Stück	
2CDS200946R0002	S2C-H6-20R Hilfskontakt	S2C-H6-20R	1	Stück	
2CDS200946R0003	S2C-H6-02R Hilfskontakt	S2C-H6-02R	1	Stück	
2CDS200909R0001	S2C-A1 Arbeitsstromauslöser	S2C-A1	1	Stück	
2CDS200909R0002	S2C-A2 Arbeitsstromauslöser	S2C-A2	1	Stück	
2CSS200911R0001	S2C-UA 12 DC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 12 DC	1	Stück	
2CSS200911R0002	S2C-UA 24 AC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 24 AC	1	Stück	
2CSS200911R0003	S2C-UA 48 AC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 48 AC	1	Stück	
2CSS200911R0004	S2C-UA 110 AC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 110 AC	1	Stück	
2CSS200911R0005	S2C-UA 230 AC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 230 AC	1	Stück	
2CSS200911R0006	S2C-UA 400 AC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 400 AC	1	Stück	
2CSS200911R0007	S2C-UA 24 DC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 24 DC	1	Stück	
2CSS200911R0008	S2C-UA 48 DC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 48 DC	1	Stück	
2CSS200911R0009	S2C-UA 110 DC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 110 DC	1	Stück	
2CSS200911R0010	S2C-UA 230 DC Unterspannungsauslöser	S2C-UA 230 DC	1	Stück	
2CSS201997R0013	S2C-CM1 Motorantrieb	S2C-CM1	1	Stück	
2CSS203997R0013	S2C-CM2/3 Motorantrieb	S2C-CM2/3	1	Stück	
2CSS204997R0013	S2C-CM4 Motorantrieb	S2C-CM4	1	Stück	
GHS2001901R0003	S2C-DH Drehantrieb	S2C-DH	1	Stück	
2CSS200998R0001	S2C-BP Mechanischer Auslöser	S2C-BP	1	Stück	
2CSS200999R0001	S2C-EST Stecksockel	S2C-EST	1	Stück	
2CDS200918R0001	S2C-NT Neutralleiter	S2C-NT	1	Stück	
2CCA880100R0001	CMS-100PS Sensor	CMS-100PS	1	Stück	
2CCA880101R0001	CMS-101PS Sensor	CMS-101PS	1	Stück	
2CCA880102R0001	CMS-102PS Sensor	CMS-102PS	1	Stück	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten → Sicherungsautomaten
Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

