



Relais und Schütze > Elektromechanische Relais



Relais-/Schütztyp: Hochvoltschütz

Stromform: DC

Kontaktanordnung: 1 Form X SPST-NO

Kontakt-nennstrom: 500 A

Spulenspannung: 9 – 36 VDC

Eigenschaften

Produktmerkmale

Relais-/Schütztyp	Hochvoltschütz
-------------------	----------------

Konfigurationsmerkmale

Relaisoptionen	nicht HF-tauglich, Stromschaltung
Kontaktanordnung	1 Form X SPST-NO

Elektrische Kennwerte

Spulenwiderstand	3.14 Ω
Kontaktschaltspannung (max.)	900 VDC
Kontakt-nennstrom	500 A
Spulenspannung	9 – 36 VDC
Kontakt-nennspannung	12 – 900 VDC

Kontaktmerkmale

Kontaktmaterial	Copper
-----------------	--------

Klemmenmerkmale

Hauptleitungs-/Verbindungstyp	Bolzenkontakte
Spulenanschluss-Typ	Schwebende Leitungen

Montage und Anschlusstechnik

Produktmontage-Merkmaltyp	Flansch mit Montagebohrungen
---------------------------	------------------------------



Produkt-Montagetyp

Gehäusemontage

Betrieb/Anwendung

Stromform	DC
-----------	----

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2025 (247) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2024 (241) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Von Hand lötbar mit bleifreiem Lot

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile





Auch serienmäßig

Kilovac EV200

DC Relais(17)

Elektromechanische Relais(17)

Gleichstromschütze(17)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:535041-000
202F221-50-22-0

TE Teilnr.:486914-000
222F211-50-0

TE Teilnr.:173974-2
PL 187 (4.8 MM) HOUSING
RECEPTACLE

TE Teilnr.:3-1618389-2
LEV200H4ANF=RELAY, SPST-NO

TE Teilnr.:2-1618396-7
EV200GAANA=RELAY, EV200 SPST-
NO

TE Teilnr.:4-1618415-5
CAP120RBXNG = CONTACTOR, SPST-
NO W/AUX

TE Teilnr.:6-1676481-7
CPF 0603 3K9 0.1% 25PPM 1K RL

TE Teilnr.:1-2176489-9
HCL130 70W 100R 5% Cable 150mm

TE Teilnr.:2315855-6
MSD,REC HSG ASSY,630A,V0,M8

TE Teilnr.:374Z-04909
Speed sen DSD 1810.01 PHW (L=0,
825m

Dokumente

- CAD-Dateien
- 3D PDF
- 3D
- Kundenmodell
- ENG_CVM_CVM_1-1618002-8_E.2d_dxf.zip
- Englisch



Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1618002-8_E.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1618002-8_E.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

[5-1773450-5_sec7_EV200A](#)

Englisch

[KILOVAC EV200 Series Contactor](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[CE Konformitätserklärung](#)

Englisch