





LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar



- Hochwertige Designleuchte mit Doppelarm
- Flexibel: Farbtemperatur stufenlos und Beleuchtungsstärke in 4 Stufen einstellbar, je nach Tageszeit und Befinden
- Modernes Design: Klare Linienführung, reduzierte Eleganz
- Edel: Arme aus Aluminium, gebürstet und eloxiert
- Großer Aktionsradius durch langen Doppelarm, Licht schattenfrei von oben
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Bequem: Bedienung über Touchfeld am Leuchtenkopf
- Mit 48 LEDs: 24 warmweiße (3000 Kelvin) und 24 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A" (Spektrum A++ bis E)
- Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 6 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000h
- 1400 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 300 Lumen
- Doppelgelenkarm dreh- und neigbar

- Armlänge unten und oben jeweils 36,5 cm
- Höhe in normaler Arbeitsstellung 44 cm
- Leuchtenkopf, Ø 11,6 cm, dreh- und neigbar, Kunststoff mit Aluminiumeinsatz
- Stabiler Standfuß, Ø 20,5 cm, mit Beschwerungseinlage und schreibetischschonender Unterlage
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Farbe schwarz: Lieferbar ab Ende Mai 2020
- Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Jede MAUL-Leuchte und jede Lampe hat intensive Tests bestanden
- Optimale Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar wird durch die Zusammenarbeit von optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik garantiert
- Prototypen durchlaufen standardmäßig verschiedenste Tests, in und außer Haus bei unterschiedlichen Testhäusern oder Instituten. Darunter werden:
 - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
 - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
 - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
820 50	90 schwarz	4002390081139	94052099	2 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	58,0 x 27,0 x 10,0	3,239
820 50	95 silber	4002390068314	94052099	2 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	58,0 x 27,0 x 10,0	3,239