



Produktdetails

LM/S 1.1

LM/S1.1 Logikmodul REG



Allgemeine Informationen	
Typ	LM/S 1.1
Bestellnummer	GHQ6310080R0111
EAN	4016779581219
Beschreibung	LM/S1.1 Logikmodul REG
Langbeschreibung	Löst projektspezifische Steuerungsaufgaben und kann 3 verschiedene Funktionen gleichzeitig ausführen. Folgende Funktionen stehen jeweils zur Auswahl: Logikgatter, Tor, Zeitglied, Vervielfacher, Min/Maxwert Geber, Temperaturvergleich, Wert umschalten, Schwellwerterfassung, Formatwandler, Szenen, Zähler, Treppenlicht.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	GHQ6307085P0003
Installations- und Inbetriebnahmehandbuch	2CDC509024D0201
Montageart	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC509025D0201
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten	
Spannungsbereich	KNX
Verlustleistung	0.3 W

Design	
Farbe	lichtgrau

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	2
Breite	36 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.09 kg
Größe	2
Maßzeichnung	2CDC072025F0017

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK509047D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CDK509047D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0066

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000676 - Bussystem-Logikbaustein
eClass	V11.0 : 27143103
UNSPSC	32151705
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3567 >> PLC function/technology module
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Steuerung, Logik und Zeit → Logik und Applikationsbausteine

