



Produktdetails

E232-230

E232-230 Treppenlichtzeitschalter



Allgemeine Informationen	
Typ	E232-230
Bestellnummer	2CDE110000R0501
EAN	4016779548243
Beschreibung	E232-230 Treppenlichtzeitschalter
Langbeschreibung	Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung werden durch Taster, die oft mit einer Glimmlampe ausgestattet sind, betätigt. Die Schalthebel sind für einen Glimmlampenstrom bis 150 mA ausgelegt und eignen sich daher ausgezeichnet für Anlagen in mehrstöckigen Gebäuden. Der Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung E 232-230 hat ein elektromechanisches Zeitrelais mit Synchronmotorantrieb, mit dem eine hohe Betriebssicherheit in jeder Einbaulage gewährleistet wird. Der Zeitbereich kann in 15-Sekunden-Schritten von einer bis sieben Minuten eingestellt werden. Nachschaltbar nach 30s. Die multifunktionalen Geräte der Produktreihen E 232E-230 Multi 10 und E 232E-8/230 Multi 10 verfügen über 10 Funktionen, die an der Gerätefront eingestellt werden können.

Technische Daten	
Funktion	elektromechanisch
Reset-Funktion	Drucktaste
Bemessungsspannung (U _r)	230 V AC
Versorgungsspannung	0.9 ... 1.1 V
Maximaler Steuerstrom	4.5 mA
© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten	
2024/05/30	
Änderungen vorbehalten	

DC	
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Maximale Lampenlast	LED Leistung > 2W 300 W LED Leistung < 2W 30 W
Leistung / Watt	Glimmlampe 2300 W Leuchtstofflampe kompensiert 2300 V-A Leuchtstofflampe Shunt kapazitiv 1300 V-A Leuchtstofflampe induktiv 2300 V-A Halogenlampe 2300 W
Minimalste Umschaltzeit	0.01 Sekunde(n)
Zeitbereich	1 ... 7 min
Impulsdauer	3 Sekunde(n)
Vorschaltgerätetyp	elektronisch
Lastart	2300 W Indukt. Last, cosj = 0.6/230 VAC
Schaltertyp	Dauerlicht
Gehäusematerial	hitzebeständiger, selbstverlöschender Thermoplast
Optionen	ohne Ausschaltwarnung
Kabelquerschnitt	Leiter 6 mm² Klemme 10.7 mm²
Verbindungsmodus und -kapazität	3- oder 4-Leiter Schaltung
Steuerung	230 AC V
Versorgungsspannung	
Kontaktmaterial	silver-tin-oxide (AgSnO2)
Nennschaltleistung	16 A 230 V AC
Abschaltwarntyp	flackern

Material Compliance

RoHS Information	2CDK440004K0202
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	0016
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	67a16985-e18a-46fe-913c-8f1ee32bcbf3 Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Umweltinformationen	2CDU400020D0201

Abmessungen

Breite	17.5 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	59 mm
Gewicht	0.07 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.85 kg
Verpackungseinheit 1	
E-Nummer (Finnland)	2619410
E-Nummer (Schweden)	1330100

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK440040D0201
VDE Zertifikat	9AKK108466A2514

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	9AKK108468A5389
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5538
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000297 - Treppenlichtzeitschalter
ETIM 9	EC000297 - Treppenlichtzeitschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 49 00
eClass	V11.0 : 27142307
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Steuer- und Automatisierungsgeräte → Treppenhausschalter

