

CD12M/0X-050A5

Stecker




Micro Detectors

Italian Sensors Technology



Bilder rein Indikativ



Elektrische Daten

Nennstrom	2 A
Led	no
Polzahl	8
Stoßspannung	1,5 kV
Nennspannung	Max. 30 V ac/dc

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Betriebstemperatur	-25°C...+80°C (flexible installation)-25°C...+80°C (fixed installation)
Länge (m)	5
Kopftyp	Axial
Stecker	M12
Außendurchmesser	Ø 6,4 mm ± 0,2 mm
Material Außenmantel	TPU
Isolierungsmaterial	PP
Leiter Querschnitt	0,34 mm ² (42 x 0,10 mm ²)
Modell	Femmina

Test/Zertifizierungen

ELECTRICAL DIAGRAMS OF THE CONNECTIONS

BN/1

WH/2

BU/3

BK/4

GY/5

PK/6

VT/7

OR/8

M.D.Micro Detectors S.p.A.

Strada S.Caterina, 235
41122 Modena (MO)
Tel. 059 420411
Fax 059 253973
E-mail info@microdetectors.com

Druckdatum

29/06/2020 16:21:12