




Bilder rein Indikativ



Detektionseigenschaften

Nominale Tastweite Sn 20m

Temperaturdrift $\leq 10\%$ Sr

Anwendung

Funktionsprinzip Emitter

Sender/Empfänger Emitter

Check-Eingang BK/2 connected to 0Vdc swithing off the emission

Position Optik Axial

Elektrische Daten

Betriebsspannung 10...30Vdc

Leerlaufstrom $\leq 25\text{mA}$

Maximale Restwelligkeit 10%

LED-Anzeigen Green (powerON)

Ansprechverzug $\leq 200\text{ms}$

Verpolungsschutz Polarity inversal, Impulsive voltage

Emission Infrared (880 nm)

Mechanische Daten

