




Produktdetails

KS472

KS472 Mess- und Wandlerschrank, Reihen: 0,
1400 mm x 800 mm x 215 mm, II (schutzisoliert),
IP31



Allgemeine Informationen

Typ	KS472
Bestellnummer	2CPX032619R9999
EAN	4011617326199
Beschreibung	KS472 Mess- und Wandlerschrank, Reihen: 0, 1400 mm x 800 mm x 215 mm, II (schutzisoliert), IP31
Langbeschreibung	Die Mess- und Wandlerschränke sind für die Aufputz und teilversenkte Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Wohn-, Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 120°. Des Weiteren können die Türen bei Bedarf einfach ausgehängt werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 (IP31 nach DIN VDE 0603-1). Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, Farbe weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	(Maximum) 415 V
Bemessungsstrom (I _n)	220 A
Ausführung	2-stöckig
Anzahl Pole	5
Anzahl Sicherungsautomaten	"

Anzahl Zählerplätze	0
Anzahl Felder	3
Rastereinheiten (RE)	0
Anzahl TSG-Räume	0
Unterer Anschlussraum	mit Sammelschiene 5-polig
Gehäusetyp	Mess- und Wandlerschrank
Bauhöhe	5
Montageart	Aufputzmontage/teilweise versenkt montiert
Türart	Doppeltür
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Gehäusematerial	Stahlplatte / Kunststoff
Werkstoff	Stahlblech
Platzeinheiten (PLE)	324
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	verkehrsweiß

Material Compliance

RoHS Information	2CPC100016X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	29b0f087-c231-4008-b064-9a506b680daa Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP31
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
Breite	800 mm
Höhe	1400 mm
Tiefe	215 mm
Gewicht	52.129 kg
Einbautiefe (t ₂)	215 mm

Bestelldaten

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	54.214 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CPC100016X0201
----------------------------	-----------------

Installation / Montage		
Montage- und Betriebsanleitung		2CPC120514M5601 2CPC016446M5601

Hauptdokumente		
Datenblatt, technische Information		No document needed

Klassifizierungen		
ETIM 8		EC000262 - Zähler-Komplettschrank
ETIM 9		EC000262 - Zähler-Komplettschrank
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)	
WEEE B2C / B2B		B2B
CN8		85371098
eClass		V11.0 : 27142418
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		U

Accessories					
Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
2CPX038486R9999	KF424 Zählerwechselplatte, Reihen: 0, 480 mm x 785 mm x 160 mm, IP2XC	KF424	1	Stück	
2CPX039994R9999	VS442 Ausrüstsatz, 51 mm x 255 mm x 156 mm	VS442	1	Stück	
2CPX056172R9999	WZN1U Ausrüstsatz, 51 mm x 255 mm x 156 mm	WZN1U	1	Stück	
2CPX038794R9999	VS157EK Satz Einspeiseklemmen x 23.5 mm	VS157EK	1	Stück	
2CPX056155R9999	WZC3U157 Ausrüstsatz x 23.5 mm	WZC3U157	1	Stück	
2CPX038793R9999	VS178EK Satz Einspeiseklemmen x 20.5 mm	VS178EK	1	Stück	
2CPX056156R9999	WZC3U178 Ausrüstsatz x 20.5 mm	WZC3U178	1	Stück	
2CPX038792R9999	VS891EK Satz Einspeiseklemmen x 31 mm	VS891EK	1	Stück	
2CPX056159R9999	WZC3U891 Ausrüstsatz x 31 mm	WZC3U891	1	Stück	

Kategorien	
Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandlerschränke und Wandlerfelder → Mess- und Wandlerschrank Aufputz	

