



Produkt  
details

# E215-16-11D

Taster, 16 A, gemäß EN 250 V AC, 1S, 1Ö, Bed.  
El.: grün, Mod. Breite: 0.5



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | E215-16-11D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestellnummer            | 2CCA703152R0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAN                      | 7612270938834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschreibung             | Taster, 16 A, gemäß EN 250 V AC, 1S, 1Ö, Bed. El.: grün, Mod. Breite: 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Langbeschreibung         | Taster sind immer mit einem Schließer- und Öffner-Kontakt ausgerüstet. Die verschiedenen Farben der Tasten (6 Farben) sind an die DIN60204-1 (Farbkennzeichnung Bedienteile und ihre Bedeutung) angelehnt. Die Taster eignen sich für die Weitergabe von Impuls-Steuerbefehlen in fast jeder elektrischen Anlage. Man kann damit auch Lichtgruppen mittels Impulsbefehl, z.B. an einen Schrittschalter, direkt vor Ort vom Unterverteiler oder Verteilerschrank aus bedienen. Die Modulbreite beträgt immer 9 mm (0,5 TE). |

| Technische Daten |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen           | EN60068-2-1<br>EN60068-2-2<br>EN60068-2-30<br>DIN EN 60669-1<br>VDE 0632-1<br>UL508 |

|                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ) | Lampe 48 ... 48 V                                                                                       |
| Bemessungsbetriebsspannung           | gemäß EN 250 V AC<br>gemäß UL 508 240 V AC                                                              |
| Maximale Schaltspannung              | 250 V                                                                                                   |
| Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )    | 16 A                                                                                                    |
| Bemessungsfrequenz (f)               | 50/60 Hz                                                                                                |
| Verlustleistung                      | 0.5 W                                                                                                   |
| Leistung / Watt                      | 0.72 W                                                                                                  |
| Anzahl Kontakte Öffner               | 1                                                                                                       |
| Anzahl Kontakte Schließer            | 1                                                                                                       |
| Anzahl Hauptkontakte Öffner          | 1                                                                                                       |
| Anzahl Hauptkontakte Schließer       | 1                                                                                                       |
| Anzahl Hilfskontakte Wechsler        | 0                                                                                                       |
| Anzahl Pole                          | 2                                                                                                       |
| Anzugsdrehmoment                     | 1.2-1.5 N·m                                                                                             |
| Schaltertyp                          | doppelte Kontaktunterbrechung                                                                           |
| Leitermaterial                       | Kupfer                                                                                                  |
| Anmerkungen                          | plombierbar in Ein- und Aus-Stellung                                                                    |
| Farbe                                | grün                                                                                                    |
| Farbe des Steuerelements             | grün                                                                                                    |
| Anschlussmöglichkeit                 | starr 1x1...6 mm <sup>2</sup><br>starr 2x2.5 mm <sup>2</sup><br>flexibel 1x0.75...2x2.5 mm <sup>2</sup> |

**Material Compliance**

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CCC441014D0201                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Datum                                | 20170426                                           |
| REACH Erklärung                           | 2CCC005047D0201                                    |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |

**Umgebungsbedingungen**

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25...+55 °C<br>(Lagerung) -40...+70 °C |
| Schutzart           | IP20                                              |
| Umweltinformationen | 2CCC441003C0201                                   |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Breite in Teilungseinheiten | 0.5   |
| Breite                      | 9 mm  |
| Höhe                        | 85 mm |
| Tiefe                       | 68 mm |
| Gewicht                     | 49 g  |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Einbautiefe (t2) | 68 mm |
|------------------|-------|

Bestelldaten

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Menge                | Karton 10 Stück |
| Verpackungseinheit 1 |                 |
| Bruttogewicht        | 496 g           |
| Verpackungseinheit 1 |                 |
| E-Nummer (Finnland)  | 2312347         |
| E-Nummer (Schweden)  | 2102803         |
| E-Nummer (Schweiz)   | 467560268       |

Zertifikate und Deklarationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| CB Zertifikat                | 9AKK108466A3845 |
| CCC Zertifikat               | 9AKK108466A3830 |
| Konformitätserklärung - CE   | 2CCC441014D0201 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 9AKK108467A6137 |
| VDE Zertifikat               | 9AKK107991A9822 |

Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 9AKK107992A5537 |
|------------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

|                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8                                     | EC001546 - Taster für Reiheneinbau                                                      |
| ETIM 9                                     | EC001546 - Taster für Reiheneinbau                                                      |
| WEEE Kategorie                             | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B                             | B2C                                                                                     |
| CN8                                        | 85365053                                                                                |
| eClass                                     | V11.0 : 27142302                                                                        |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | S                                                                                       |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Schalter, Taster und Leuchtmelder  
→ Schalter, Taster und Leuchtmelder, E210

