



Produktdetails

6523-102

Dimmer REG, Mod. Breite: 3



Allgemeine Informationen

Typ	6523-102
Bestellnummer	2CKA006512A0339
EAN	4011395212738
Beschreibung	Dimmer REG, Mod. Breite: 3

Langbeschreibung	Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung. Optimierte für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen. Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
------------------	--

Technische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungssteuerspeise	8...230 V

spannung (U _s)	230 V DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Verlustleistung	0 W
Leistung / Watt	2...250 V·A
Bedienteilausführung	Dreh-/Druckknopf
Anschlussart	Schraubklemme
Lastart	Universal- und LED-Nachrüstung
Montageart	DIN-Schiene
Befestigungsart	Snapper Mounting
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung
Steuerung	8...230 V
Versorgungsspannung	230 V

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E5904
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20201020
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363
SCIP	29c12a6d-60a3-4ae1-b2dd-1503c5f036f5 Deutschland (DE)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 0 ... +35 °C
Schutzart	IP20

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite	53 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	73 mm
Gewicht	85 g

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.049 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1620
----------------------------	-----------------

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B8764

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	No document needed

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000025 - Dimmer
ETIM 9	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144014

Kategorien	
Niederspannungsprodukte und Systeme → Elektronik konventionell → Dimmer REG	
Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Schalter, Taster und Leuchtmelder → Schalter, Taster und Leuchtmelder, E210	

