



Produktdetails

6701-101

WaveLINE Schaltaktor mit Nebenstelle
drahtlos mit Nebenstelle mit EIN/AUS, Zeit-
und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach
230 V



Allgemeine Informationen

Typ	6701-101
Bestellnummer	2CKA006700A0039
EAN	4011395182628
Beschreibung	WaveLINE Schaltaktor mit Nebenstelle drahtlos mit Nebenstelle mit EIN/AUS, Zeit- und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V
Langbeschreibung	Schaltaktor WaveLINE 1-fach mit Nebenstelle. Zum Schalten elektrischer Lasten per Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden. Es können nur Aktoren mit gleicher Funktion verbunden werden. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms. Hinweis: Wird die Nebenstelle vom 6701-101 auf den Universal-Dimmer WaveLINE 6704 eingelernt, lässt sich der Dimmer ein-, ausschalten, aber nicht dimmen. Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx.. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschluss technik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadresse oder 16 Szenen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B8369
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Klemme

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Relais	1
Anzahl Befehle	3
Anzahl Eingänge	1
Unterstützte Bussysteme	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Datenübertragungsstandard	drahtlos
Optionen	EIN/AUS, Zeit- und Lichtszenensteuerung
Kabellänge	0.11 m

Elektrische Daten	
Stromart	230 V AC
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Bemessungsstrom (I _n)	10 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Lastart	ohmsche Last

Design	
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß

Abmessungen	
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	23 mm
Gewicht	66 g
Einbautiefe (t ₂)	25 mm

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E6196
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1780

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000436 - Funkempfänger
eClass	V11.0 : 27144202
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories	
-------------	--

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0031	Busch-Wächter® WaveLINE 220 ° Bewegungsmelder alpinweiß	6747 AGM-204	1	Stück
2CKA006700A0032	Busch-Wächter® WaveLINE 220 ° Bewegungsmelder silber metallic	6747 AGM-208	1	Stück
2CKA006700A0033	Busch-Wächter® WaveLINE 220 ° Bewegungsmelder anthrazit	6747 AGM-35	1	Stück
2CKA006700A0027	WaveLINE Schaltaktor drahtlos mit EIN/AUS, Zeit- und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1- fach 230 V	6702	1	Stück
2CKA006700A0029	WaveLINE Universal Dimmaktor drahtlos mit EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V	6704	1	Stück
2CKA006780A0002	Handsender WaveLINE 3 V schwarz	6780	1	Stück
2CKA006770A0001	WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk	6770	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Elektronik konventionell → Bewegungsmelder Innen → Professional Serie
Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

