



Produktdetails

2609 WS

Montageplatte metall - ocean®



Allgemeine Informationen	
Typ	2609 WS
Bestellnummer	2CKA001716A0042
EAN	4011395489604
Beschreibung	Montageplatte metall - ocean®
Langbeschreibung	Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Aufputzmontage
Montage-Ausrichtung	senkrecht waagrecht
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed

Design	
Schalterdesign	ocean®
Ausführung der Oberfläche	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff	Metall
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	metall

Abmessungen	
Breite	61 mm
Höhe	65.5 mm
Tiefe	5.3 mm
Gewicht	46.5 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0610

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E1170
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA200000E1170

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000013 - Bodenplatte für Aufputzinstallation
eClass	V11.0 : 27144010
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Mechanik

