



Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU

840 Neutralweiß - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Weiß

Das Philips Ledinaire Produktportfolio besteht aus einer Anzahl kostengünstiger Leuchten für unterschiedliche Anwendungsgebiete, die der Installateur in seiner täglichen Arbeit einsetzt. Sie zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsniveau, hohe Energieeffizienz und einfache Installation aus. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig – genau das, was Sie brauchen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Betriebsgerät	PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar]
Ausstrahlungswinkel Leuchte	110°
Elektrischer Anschluss	2-poliger Anschlussblock
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Garantiedauer	5 Jahre

Elektrische Kenndaten

Leistungsfaktor (min.)	0.75
------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Optisches Material	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Stahl
Ausführung optische Abdeckung	Matt
Gesamte Länge	175 mm
Gesamte Breite	175 mm
Gesamte Höhe	39 mm
Farbe	Weiß
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	39 x 175 x 175 mm (1.5 x 6.9 x 6.9 in)

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [IK03]

Initialkennwerte (IEC konform)

Initiale Leuchtenlichtausbeute	90,00 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	80
Anfängliche Farbsättigung	(0.3794, 0.3742) 5SDCM
Systemleistung	11 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Mittlere Nutzlebensdauer L75	50000 h
------------------------------	---------

Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Produkt Daten

Gesamt-Produktcode	871869967949100
Bestell-Produktname	DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU
EAN/UPC - Produkt	8718699679491
Bestellcode	67949100
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	929002220932
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	0,210 kg




Abmessungsskizzen



Product	C	D
DN065B G2 LED10/840 11W 220V L150 SQ EU	39 mm	175 mm

DN065B LED10 840 12W 220-240V L150 EU ND

Photometrische Daten



DN065B G2 LED10 830

Ledinaire Slim Downlight DN065B G2 & DN065C

