

KERN KGP 30K-3



Robuste Industrie-Plattform mit digitalem Wägetransmitter, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen



Funktionen

PRE-TARE-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Batterie: no battery

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO UK

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-128

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 465 x 795 x 230 mm

Bruttogewicht: 6,800 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 5,200 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): 250 x 160 x 58 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 300 x 240 x 120 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Kabellänge Anzeigerät: 2,500 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 300 x 240 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 1 g

Anwärmzeit: 2 h

Anzahl der Wägebereiche: 1

Auflösung: 3000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 5 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen: 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 30 kg (F2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 4 g

Reproduzierbarkeit: 1 g

Tarierbereich: -30 kg

Wägebereich [Max]: 30 kg

Wägeeinheiten: kg t g

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 6-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 5,200 cm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): 1 g

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): 10 g

Zählaufösung: 30000

KERN KGP 30K-3



Robuste Industrie-Plattform mit digitalem Wägetransmitter, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

