

KERN OZB-A5 133

KERN

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ► ECO-Universalständer



Steckernetzteil / Adapter für
Länder - Optional

EURO
UK

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	385×370×330 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,0 kg
Bruttogewicht ca.	4,2 kg
Versandgewicht	9,4 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761232167
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Stereomikroskop- Ständer

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	283×292×303,5 mm
---------------------	------------------

Beleuchtung

Beleuchtungsrichtung	Auflicht Durchlicht
Beleuchtungsart Auflicht	LED
Beleuchtungsart Durchlicht	LED
Beleuchtungsstärke Auflicht	3W
Beleuchtungsstärke Durchlicht	3W

Fokussierung

Fokussierungsmechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
-----------------------	----------------------------------

Stereomikroskop-Ständer

Ständer-Bauweise	Säulenform
Säulenhöhe	303,5 mm
Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø)	25 mm
Durchmesser Befestigung Mikroskopkopf (Ø)	76 mm

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
-------------------------------	----------