



Spiralbohrer-Set 25-tlg. INOX HSSE N DIN 338 für zähe und harte Werkstoffe

**Spiralbohrer-Set 25-tlg. INOX HSSE N DIN 338 für zähe und
harte Werkstoffe**

Artikel-Nr.: [25203704](#)

EAN: [4007220168202](#)

Das Set enthält 25 HSS-Spiralbohrer in der Ausführung INOX in HSSE-Co5 (M35) für industrielle Einsätze. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung. Die Fixierung der HSS-Spiralbohrer erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.

Technische Daten

Anzahl, Inhalt	25 Stück
Ausführung	INOX
PFERD TOOLS	SET SPB DIN 338
Typ	HSSE N 1-13 INOX 25TLG
Spiralwinkel	36
Winkel	135 °

Vorteile

- ✓ Sehr gute Spanabfuhr.
- ✓ Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- ✓ Exakte Zentrierung und geringe Vorschubkraft dank Kreuzanschliff.
- ✓ Besonders gut geeignet für zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl, Edelstahl (INOX).
- ✓ Stabile Spitzenausführung.
- ✓ Sehr hohe Standzeit.
- ✓ Sehr gute Temperaturbeständigkeit durch Co-Anteil.

Anwendungsempfehlungen

- ✓ Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
 - ✓ Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu.
 - ✓ Entfernen Sie die bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.).
-



August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide

+49 2264 9-0

+49 2264 9-400

info@pferd.com