



Schwerlast-Bockrolle mit geringer Bauhöhe und Kunststoffrad, Gehäuse, verzinkt schwarz, 65x50 mm, Kugellager, Platte 105x85 mm, Tragkr. 500 kg

Kurzbeschreibung








Schwerlast-Bockrolle mit geringer Bauhöhe und Kunststoffrad, Gehäuse, verzinkt schwarz

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech, schwarz
Rad: Kunststoff schwarz, Doppelkugellager

Art.-Nr.	736065
 Tragkraft kg	500 kg
 Ø Rad mm	65 mm
 Radbreite mm	50 mm
 Bauhöhe	95 mm
 Plattengröße mm	105 x 85 mm
 Lochabstand	80 x 60 mm
 Lochmaß	9 mm
Radlagertyp	Kugellager
Material Gehäuse	Stahl verzinkt
Material Felge	Kunststoff
Material Lauffläche	Kunststoff
Befestigungsart	Platte
Kategorie	Spezialrollen
Artikelgruppe	Schwerlast-Bockrolle, geringer Bauhöhe schwarz, Kunststoffrad