


LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar
Artikel-Nr. 17224000



LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 24V, Leistung: 50-100W, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	17224000
Stand:	12.02.2021 21:35

Sekundärspannung	24 V
Leistung	1 – 100 W
Breite	63 mm
Länge	199 mm
Höhe	36 mm
Ausgangsleistung	1 bis 100 W
Art der Dimmung	schaltbar
Material	Aluminium
Umgebungstemperatur (ta)	-40 °C bis +60 °C
Messpunkt (tc)	max. +90 °C

Leistung	1 – 100 W
Maße	L 199 x B 63 x H 36 mm
Eingangsspannung	AC: 180-295 V
Spannung	24V
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Länge	199 mm
Breite	63 mm
Höhe	36 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.