


LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 17663020



LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 2,8-7W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikel-Nr.	17663020
Stand:	12.02.2021 20:11

Konfektionierung	Plug&Play + Anschlussbox
Leistung	2,8-7 W
Strom	350 mA
Ausgangsleistung	2,8-7 W
Art der Dimmung	Phasenabschnitt
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. +80 °C
Leistung	2,8-7 W
Maße	L 110 x B 50 x H 19 mm
Eingangsspannung	AC: 198-264 V

Lieferung	Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Spannung	230V AC 50Hz
Strom	350 mA
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Länge	110 mm
Breite	50 mm
Höhe	19 mm