


LED-Konverter 1.000 mA, schaltbar
Artikel-Nr. 17833010



LED-Konverter 1.000 mA, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,75-1,5 mm² geeignet. . Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 1.000 mA, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 2-42W, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	17833010
Stand:	12.02.2021 19:21

Konfektionierung	ohne	Spannung	230V AC 50Hz
Leistung	2-42 W	Strom	1000 mA
Strom	1000 mA	Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Art der Dimmung	schaltbar	Schutzart	IP20
Material	Kunststoff	Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +40 °C	Spannungsart	DC
Messpunkt (tc)	max. +80 °C	Länge	146,5 mm
Leistung	2 - 42 W	Breite	43,5 mm
Maße	L 146,5 x B 43,5 x H 30 mm	Höhe	30 mm
Eingangsspannung	AC: 220-240 V, DC: 170-280 V		

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.