
BRUMBERG

TunableWhite LED-Dimmer 12-24 V DC, 2x 1-10 V Artikel-Nr. 18156000





TunableWhite LED-Dimmer 12-24 V DC, 2x 1-10 V. LED-Dimmer zweikanalig (ein- oder zweifarbig) für Konstantspannungsbetrieb (12 - 24 V DC). Die Verkabelung erfolgt über Schraubklemmen. Leitungsquerschnitt: 0,5 - 2,5 mm².

Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benötigt.

Ausgangssignal (Dimmung): PWM (Pulsweitenmodulation).

Mit Überlast- und Kurzschluss-Schutz, max. Ausgangsleistung: 2 x 192 W. Das Gerät kann mit zwei 1-10 V-Signalen entweder

zwei unabhängige Leuchtengruppen dimmen, oder eine

TunableWhite-Gruppe in der Farbtemperatur verändern und dimmen. Fassung: ohne, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Art der Dimmung: 1-10 V.

Artikel-Nr.	18156000		
Stand:	12.02.2021 20:59		
Art der Dimmung	1-10 V	Spannung	12V 24V
Material	Kunststoff	Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +50 °C	Schutzklasse	III
Messpunkt (tc)	max. +75 °C	Länge	167 mm
Маßе	L 167 x B 51 x H 23 mm	Breite	51 mm
Eingangsspannung	12-24 V DC	Höhe	23 mm