

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.	501003
Artikelbezeichnung	Lichtsäule MUNDAN 700mm Granit E27 max. 25W
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940019391
	Gahäuse aus hochwertigem Kunststoff (Materialstärke 2,5mm) austauschbares Leuchtmittel für E27 Leuchtmittel max. 25W mit 2m Anschlusskabel H05RN-F 2x1,00mm <sup>2</sup> + Stecker Erdspeiß inklusive für den Innen- und Außenbereich

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054039900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff (Polyethylen) / plastic (polyethylene)
Produktfarbe	Granit/ granite
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
Schutzgrad IP	44

### Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	700
Außendurchmesser in mm	200

### Elektronische Daten

Fassung	E27
Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230
Nennleistungsaufnahme in W	25
Bemessungsleistungsaufnahme in W	25

### Verpackungsinhalt / Zubehör

Erdspeiß	Ja
Länge Anschlussleitung in mm	2000

### Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / heitronic sticker
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	205
Tiefe Einzelverpackung in mm	205
Höhe Einzelverpackung in mm	705

### Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	430
Tiefe Versandkarton in mm	430
Höhe Versandkarton in mm	730
Bruttogewicht Versandkarton in kg	8
Palettenabnahme in Stk	16

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

#### VPE

Losgrößenrundungsfaktor

4

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254