



Produktinformation

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./ GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	1 1/2" Ansauggarnitur Messing 7 m	30916	24 Monate	
		4011458309160		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto
-	-	-	-	
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			VPE	
Breite	Tiefe	Höhe	(Stk.)	
60,0	60,0	15,0	-	
1 1/2" Ansauggarnitur		Menge / Palette:		
Messing 7 m		Menge / LKW:		
<p><u>Kurzbeschreibung:</u></p> <p>Pumpen-Spiralschlauch-Garnitur. Für Saug- und Druckzwecke bis 6 bar Betriebsdruck und 60%igem Vakuum. Gefertigt aus knick- und abriebfestem Material. Verdeckte Hart-PVC-Spirale; komplett inklusive Messing-Fußventil mit Edelstahl Grobfilter und hochwertigem Messing-Gewinde für den Pumpenanschluß. Professionelles Zubehör für alle Benzinmotorpumpen oder Pumpen mit groß dimensioniertem 1,5 Zoll Sauganschluss.</p> <p><u>Technische Daten:</u></p> <p>Länge: 7 m Material: Kunststoff mit Hart-PVC-knick- und abriebfest Betriebsdruck max.: 6 bar Vakuumfestigkeit: 60% (6000 mm WS) Durchmesser innen: 38 mm Durchmesser aussen: 44,4 mm Biegeradius min.: 180 mm Anschluß / Ausführung: Messing-Fußventil mit Edelstahlsieb Messinggewinde: IG 45,48 mm (1 1/2") Adapter: Messing-Doppelnippel AG 47,8 mm (1 1/2") - AG 47,8 mm (1 1/2")</p>				
<p><u>Prüfzeichen:</u></p> 				
		22.01.2021		