

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25 www.tip-pumpen.de	Hochwasser-Set I-Compac 13000	30702	24 Monate	
		4011458307029		
	Masterbox Informationen			
	Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)
	Breite	Tiefe	Höhe	brutto
-	-	-	-	-
Artikel Informationen				
Verpackungsmaß in cm			Gewicht (kg)	VK-Einheit
Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	VK-Einheit
40,0	30,0	33,0	12,0 / 12,4	1

Hochwasser-Set I-Compac 13000	Menge / Palette:	
	Menge / LKW:	

Kurzbeschreibung:
 Wo ein überfluteter Keller ist, da darf das „T.I.P. Hochwasser-Set“ nicht fehlen! Das Komplettsset besteht aus der speziell konstruierten Schmutzwasser-Drainage-Tauchpumpe „I-Compac 13000“, einem praktischen Filterkorb und reißfestem Feuerwehrschauch inkl. Storz-Kupplung. Die I-Compac 13000 ist durch den vertikalen Pumpenausgang und integrierten Schwimmerschalter perfekt für die Kellerentwässerung ausgelegt. Der Filterkorb hält Kleidungsstücke, Bücher und sonstige im Keller befindliche Gegenstände zuverlässig zurück. Dadurch erledigt die I-Compac 13000 ihre Arbeit ohne Unterbrechungen – für ein schnelles und sauberes Ergebnis. Ohne Filterkorb eignet sich die Pumpe für verschmutztes Wasser bis zu einer 16 mm Korngröße. Sie lässt sich kinderleicht vom manuellen in den automatischen Betrieb umschalten und ist zum Einsatz in engen Drainageschächten bestens geeignet.

Technische Daten Pumpe:
 Motor: 750 Watt
 Spannung / Frequenz: 230 V~ / 50 Hz
 Förderhöhe / Druck max.: 9 m / 0,9 bar
 Fördermenge max.: 216 l/min / 13.000 l/h
 Pumpengehäuse: Kunststoff
 Druckanschluss: 47,8 mm (1½" AG)
 Temperatur max. medium: 35 °C
 Anschlusskabel: 10 m / H07RN8-F
 Korngröße max.: 16 mm
 Max. Eintauchtiefe: 7 m
 Mindestabsaugniveau: 25 mm

Gewebeschauch mit Storzkupplung:
 Schlauchlänge: 15 m
 Anschluss Eingang: C-Storzkupplung
 Anschluss Ausgang: C-Storzkupplung
 Arbeitsdruck: 10 bar
 Wandstärke: 0,9 mm
 Durchmesser: Ø 52 mm (2")

Anschluss zwischen Schlauch und Pumpe:
 Anschluss Art: C-Storzkupplung
 Anschluss Größe: 45,48 mm (1½" IG)

Prüfzeichen: 

