

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.	501028
Artikelbezeichnung	LED Flutlichtstrahler YORK schwarz 30W 3000lm 3000
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940019551
	Aus hochwertigem Aluminium
	Mit 300mm Anschlusskabel H05RN 3G1.0mm ² mit offenen Enden
	Lebensdauer: 25.000 Stunden
	Abstrahlwinkel: 120°
	Mit 42 SMD 2835 San'an LED
	Für den Innen- und Außenbereich geeignet IP65

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405401000
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium / aluminium
Produktfarbe	schwarz / black
CE	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	160
Produkthöhe in mm	159
Produkttiefe in mm	30,2

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	220-240
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	135
Nennleistungsaufnahme in W	30
Bemessungsleistungsaufnahme in W	30
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Leistung in W	33
Trafo Spannung sekundär in V	220-240
Trafo Schutzklasse	I
Trafo Schutzgrad IP	65

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	42
Nennlichtstrom in lm	3000
Bemessungslichtstrom in lm	3000
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß, warmwhite
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Elektrischer Leistungsfaktor	0,9
Nomineller Halbwertswinkel in °	120
Bemessungshalbwertswinkel in °	120

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	300
------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC label
----------------	---------------------------------------

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	165
Tiefe Einzelverpackung in mm	40
Höhe Einzelverpackung in mm	165

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	440
Tiefe Versandkarton in mm	430
Höhe Versandkarton in mm	185
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,7
Palettenabnahme in Stk	720

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	30
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254