



Kurbelpumpe mit ZBH

SRL 355-955 mm-18 l/min

Artikel-Nr.: 13 056
EAN: 4103810130564
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Umdrehung): 0,3
Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min (l/min): 18 (Diesel)
Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum
Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
Länge Auslaufschlauch (mm): 2000
Auslauf: Abgabeschlauch mit Stahlauslauf
Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955
Fassverschraubung: G 2" a
Farbe: schwarz
Werkstoff Pumpengehäuse: schlagfester Druckguss

Spezifikation

- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Mit Ansaugfilter (13 097 002)
- Fassadapter G 2" (04 464 001)
- Auslaufkrümmer (81 112)
- Abgabeschlauch 2 m, mit Stahlauslaufkrümmer (13 044 020)
- Schlauchhalter (00 845)

Besondere Merkmale

- Leichtgängiger Handkurbelbetrieb ohne Irritationen
- Exzellente Saugleistung durch höchste Bauteilpräzision
- Sehr kompakte Bauweise
- Schlagfestes Pumpengehäuse
- Rutschfester Griff
- Abdichtung der einzelnen Bauteile erfolgt ausschließlich mittels Dichtungen
- Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen

Verpackung

Verpackungseinheit: 1,0