



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

PRO GSB 12V-15



Bohrschrauber mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der 12-Volt-Klasse von Bosch – mit Schlagbohrfunktion

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 380 / 0 – 1.300 min ⁻¹
Akkuspannung	12,0 V

Bestellnummer 0 601 9B6 90K

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 380 / 0 – 1.300 min ⁻¹
Akkutyp	Lithium-Ionen
Schlagzahl, max.	19.500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1 / 10 mm
Akkuspannung	12,0 V
Drehmomentstufen	20+1
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	248 x 317 x 119 mm
Einspannbereich, min.	1 mm
Einspannbereich, max.	10 mm
Akkukapazität	2 Ah

Geräusch-/Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	2,5 m/s ²

Schlagbohren in Mauerwerk

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	10,5 m/s ²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s ²
Unsicherheit K	2,5 m/s ²




Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
- Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
- Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

