



PRELxx PRO 6 µm-M 10 x 1 400 g-FN-ETV-schwarz-ZBH-Set 9

Artikel-Nr.: 14 221 311
EAN: 4103810703577
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1
Füllnippel und Entlüftungsventil: M 10 x 1
Füllvolumen (cm³): 500
Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett
Durchmesser Kolben (mm): 10
Betätigung Kolben: mittels Handhebel
Fettfördervolumen variabel/Hub (cm³): 0,1-1,95
Fettförderung der Penetrationsklasse nach ASTM-Walkpenetration (10⁻¹ mm): NLGI 3 bis 5 °C, NLGI 2 bis 0 °C
Förderdruck bis (bar): 600
Berstdruck System (bar): 900
Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
Schubstangenbetätigung: über T-Griff
Verschlussdeckel: lose
Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1
Lackierung Fettpressenrohr: Schwarz
Abmessungen LxBxH (mm): 395 x 140 x 66
Gewicht (kg): 1,35

Spezifikation

- Mit Schlauchhalter
- Füllnippel (FN) mit Entlüftungsfunktion, M 10 x 1 a (12 670)
- Entlüftungsventil (ETV), M 10 x 1 a (85 277)
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Kugelsitzventil verzinkt (85 589)
- Demontierbares und bewegliches Schubstangensystem (85 721)
- T-Griff, greif- und drückoptimiert (85 623)
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
- 2 x Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 (12 643)
- Fettpresse ebenfalls erhältlich in den Farben Silber, Rot, Blau, Grün, Gelb und verzinkt

Besondere Merkmale

- Außergewöhnliche Lebensdauer durch optimale Materialpaarung Zink (Fettpressenkopf) und geschliffener Stahl (Hubkolben)
- Rauigkeit Ra (0,4 µm) und Toleranz (6 µm) der Kolbenbohrung zum Hubkolben ist unerreicht - keine Scheinschmierung, maximale Effizienz beim Abschmieren
- Variabler Hub: Bei großem Gegendruck, z.B. verharzte Schmierstelle, kann durch den kurzen Hub die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden
- Fettfördervolumen variabel beträgt 0,1-1,95 cm³ pro Hub
- Alle Verschraubungen mittels beigefügter Dichtung abgedichtet

- Optimale Hebelverhältnisse zum Betätigen des Handhebels, dadurch ist die benötigte Kraft zum Betätigen des Handhebels so gering wie möglich
- Fettfolgekolben mit dichtem Sitz bei losem Fett liegt direkt am Fettpressenrohr an. Oder auch an der Innenwand der Fettkartusche.
- Der Fettfolgekolben kann, bedingt durch die Beweglichkeit der Schubstange, auch bei beschädigter Kartusche oder nicht maßhaltiger Kartusche eingeführt werden
- Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden
- Schubstange in jeder Position arretierbar - Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- Bedingt durch die komplette Zerlegbarkeit ist eine Reinigung möglich
- Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres, Entlüftungsventil, Füllnippel

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	396 x 135 x 67
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	1,63
Palettenmenge (h = 1,2 m):	224 Stück
Verpackungseinheit:	1,0