Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schrauber

PRO GSR 12V-35 HX



Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung

Die wichtigsten Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.750 min-1
Akkuspannung	12,0 V

Bestellnummer 0 601 9J9 100

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 460 / 0 – 1.750 min-1
Akkutyp	Lithium-Ionen
Bohrfutterspannbereich, min./max.	0,8 / 10 mm
Akkuspannung	12,0 V
Gewicht exkl. Akku	0,57 kg
Drehmomentstufen	20+1
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 443 x 122 mm
Einspannbereich, min.	0,8 mm
Einspannbereich, max.	10 mm
Akkukapazität	3 Ah

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall


Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s²
Unsicherheit K	0 m/s²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	1,5 m/s²
Unsicherheit K	0 m/s²

Vorteile:

- Sehr kompakter Akku-Schrauber der 12-Volt-Klasse ermöglicht einfachen Zugriff bei beengtem Raum
- Arretierbarer 1/4"-Bithalter für einfachen Bitwechsel
- Mit bis zu 1.750 min [1] ist der GSR 12V-35 HX der schnellste Akku-Schrauber mit Zweiganggetriebe in der 12-Volt-Klasse



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/