Professional Brobusta CEE 4 IP 44 Gewerbe-/ Baustellen-Kabeltrommel 40 m H07RN-F 5G2,5

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP 44.









MADE IN GERMANY

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | EN 61316 | SPECIAL ROBUST | IP 44

Artikelnummer	1319110010
EAN	4007123667628

BESCHREIBUNG

- Gemäß EN 61316.
- Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 3 CEE-Steckdosen 400 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A,
  - 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	**Stecksystem Steckdose**	Typ F (Schutzkontakt)
Kabellänge	40 m	**Stecksystem Stecker**	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G2,5	**Max. Strombelastbarkeit**	16 A
Kabelfarbe	schwarz	**Nenneingangsspannung**	230 V/400 V
Trommeldurchmesser	380 mm	**Schutzart (IP)**	IP44
Stecksystem CEE-Steckdose	CEE 3x 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V/CEE 1x 16 A 2P+PE (3p) 230 V		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	**Produktgewicht (inkl. Verpackung)**	19,52 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	18 kg	**Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)**	30 cm x 40 cm x 54 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	26 cm x 38 cm x 51 cm		

LIEFERUMFANG

Professional Brobusta CEE 4 IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel