

# FOSCAM SD2X 1080P Dual-Band WLAN PTZ Dome Überwachungskamera

EAN: 6954836000168



Die SD2X ist eine drehbare und schwenkbare Full-HD und wetterfeste Überwachungskamera der Marke Foscam mit Audio-Übertragung. Diese WLAN-Kamera ist für die Überwachung Ihres Geschäfts, Büros, Lagers oder Außenbereichs bestens geeignet.

Diese Sicherheitskamera für den Außenbereich wird mit 2,4 GHz / 5 GHz Dual Band WLAN-Netzwerk betrieben und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Leistung, so dass Sie ein flüssigeres 1080p Full HD-Streaming erleben können.

Eine horizontale Drehung um 350° und eine vertikale Drehung um 90° ist möglich, so dass fast ein 360°-Blickwinkel ohne Blindzone abgedeckt wird. Mit dem 18-fachen optischen Zoom mit Autofokus lässt sich jedes Detail im Nahbereich perfekt und realistisch darstellen.

Dank des integrierten Mikrofons können Sie mit dieser WLAN-Kamera den Ton auf Ihrem Telefon klar und deutlich hören sowie Audiodaten direkt auf die microSD-Karte oder die Foscam-Cloud aufzeichnen.

Erkennung von Menschen, Bewegungen und Geräuschen mit Echtzeit-Benachrichtigungen: Sie können das Erkennungsmodell für menschliche Bewegungen wählen. Diese Überwachungskamera kann auf intelligente Weise nur menschliche Aktivitäten erkennen und Fehlalarme reduzieren, die durchlaufende Haustiere, fliegende Vögel oder andere sich bewegende Objekte ausgelöst werden.

Mit effizienten LEDs kann diese Sicherheitskamera für den Außenbereich selbst bei sehr schlechten Lichtverhältnissen eine verbesserte Nachtsicht bis zu 50 m bieten.

Diese WLAN-Überwachungskamera unterstützt Alexa & Google Assistent. Sie können auf Amazon Echo Show oder Google Smart Devices sehen, wer an Ihrer Haustür oder in Ihrem Garten gerade ist, und müssen nicht die Foscam App auf Ihrem Mobiltelefon öffnen.

## Highlights

- 18-facher optischer Zoom
- 2,4 GHz / 5 GHz Dual Band WLAN-Netzwerk
- Unterstützung von Alexa & Google Assistent
- Intelligente Erkennung & Nachrichten mit Push-Funktion
- Fast 360°-Blickwinkel
- 2 MP, 1080P (1920x1080) Full HD
- Nachtsicht bis zu 50 Meter
- Unterstützt SD-Karten mit bis zu 128 GB zum Speichern des Videos.
- IP66 Wasserfest

## Technische Daten

<b>Modell</b>		SD2X
<b>Bildsensor</b>	Sensor	CMOS-Sensor 1/2,9
	Display-Auflösung	2,0 MP (1920*1080)
<b>Objektiv</b>	Objektiv	5,4 mm - 97,2 mm; F1.7 - F3.6
	Blickwinkel	Horizontal: 3,55° - 55,4°; Diagonal: 4,05° - 62,6°
<b>Video</b>	Bildkomprimierung	H.264
	Bildfrequenz	25fps (1080P) / 15fps (720P) / nach unten einstellbar
	Bildrate	1080P (1920x1080), 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
	Stream	Dual Stream
	Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar
	Bild spiegeln	umdrehen und spiegeln
	Infrarot-Modus	Automatisch und manuell
	Nachtsicht	6 Infrarot-LEDs, Nachtsichtreichweite bis zu 50 Meter
<b>Audio</b>	Eingabe / Ausgabe	Unterstützt Zweibege-Audio
	Audio-Komprimierung	PCM/G.726
<b>Netzwerk</b>	Ethernet	Ein RJ45-Anschluss mit 10/100 Mbit/s
	WLAN Standard	IEEE802.11b/g/n/ac
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbps (Max.) IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.) IEEE802.11n: 150 Mbps (Max.) IEEE802.11ac: 433 Mbps (Max.)
	Sicherheit	WPA, WPA2
	Fernzugriff	P2P
	Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, ONVIF
<b>Systemvoraussetzungen</b>	Betriebssystem	Microsoft Windows XP, 7, 8,10, Mac OS, iOS, Android
	Browser	Microsoft IE8 und höhere Versionen oder kompatible Browser; Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari
<b>Andere Merkmale</b>	Bewegungserkennung	Alarm per E-Mail, Hochladen des Alarm-Schnappschusses auf FTP
	Ton-Erkennung	Unterstützt Tonerkennung
	KI	Menschen erkennen
	Benutzer-Konten	Benutzerrolle auf drei Ebenen
	Firewall	Unterstützt IP-Filterung
	Reset	Resetknopf ist verfügbar
Intelligenter Assistent	Unterstützt Alexa, Google-Assistent	
<b>Stromversorgung</b>	Stromversorgung	12 V / 2,0 A
	Leistungsaufnahme	20 W (Max.)
<b>Abmessungen</b>	Abmessung (L x B x H)	136 mm x 246 mm x 202 mm
	Nettogewicht	1500 g
<b>Allgemein</b>	Wasserdicht	IP66
	Betriebstemperatur	-20°C - 60° (-4°F - 140°F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C - 60° (-4°F - 140°F)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% - 90% nicht kondensierend	

## Lieferumfang

- Foscam SD2X Überwachungskamera
- WLAN-Antenne
- Netzteil
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Montageplatte