

DS-PDP15P-EG2-WE

Funk PIR Bewegungsmelder

Der DS-PDD12P-EG2-WE ist ein bidirektionaler 2 Wege Funkmelder mit Bewegungserkennung, Manipulationsschutz und Batterieüberwachung. Der Melder überwacht einen Umkreis von 15 Meter, ist haustierimmun und die zwei eingebauten Batterien ermöglichen eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren.



- Erfassungsbereich: 15 m / 85,9°
- Bis zu 30 kg Haustierimmun
- SEC (Smart Environmental Control) – Erweiterte digitale Signalverarbeitung und 3D-Optik
- Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign
- Einfach austauschbarer Akku mit Leiterplattenschutz
- Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung



▪ Spezifikationen

	Modell	DS-PDP15P-EG2-WE
Detektionsleistung	Detektionsmethode	Passiv – Infrarot
	Sensor	SFG321-711
	Erfassungsbereich	Reichweite 15 m
	Erkennungswinkel	85,9°
	Erkennungszonen	52
	Detektionsgeschwindigkeit	0.3~2m/s
	Empfindlichkeit	Auto, Hoch, Haustier
	Haustierimmun	Bis 30 kg
	Weißlichtfilter	6500 Lux
	Digitaler Temperaturabgleich	√
	Kriechzonenschutz	√
Feature	Digitale Verarbeitung	√
	Abgedichtete Optik	√
	Manipulationsschutz	Vorne, hinten
	Umgebungstemperaturanzeige	√
	Signalstärkeanzeige	√
Schnittstellen	Netzschalter	Einlernen beim Start
	LED-Anzeige	Blau (Alarm)
Übertragung	Übertragungstechnologie	Tri-X Funk
	Übertragungsmethode	2 Wege HF Funk
	Übertragungsfrequenz	868 MHz
	Funk-Sicherheit	128 Bit-AES Verschlüsselung
	Funkreichweite (Freifeld)	1,6 km
	Frequency Hopping	√
	Einlernmethode	Einschalten, Remote-ID, QR-Code
Elektrische Eigenschaften	Spannungsversorgung	Batteriebetrieben
	Batterietyp	1x CR123A
	Typische Spannung	Betriebsspannung: 3V
	Standard-Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre
Allgemein	Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
	Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-4 °F bis 140 °F)
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %
	Abmessungen (BxHxT)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
	Gewicht	128 g
	Montagehöhe	2,4 bis 3,6 m
	Montageort	Wand
	Anwendungsort	Innenbereich
	Halterung	Optionale Wand- und Deckenhalterung

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-PWA96-Satz-WE AX PRO-Satz (868 MHz)	DS-PDB-IN-Ceilingbracket Wandhalterung	DS-PDP-IN-CR123A Batterie	DS-PDB-IN-Wallbracket Deckenhalterung
			

▪ Verfügbare Modelle

DS-PDP15P-EG2-WE

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com