



812N

Artikel Nr.: 812N

Seitenschneider – ovaler Kopf




Dies ist die Standard-Kopfform.



Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.














Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.




source images

Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer.

Die Weller Erem Serie 800 Maxi ist ein Sortiment großer Präzisionsschneider für allgemeine Schneidanwendungen in der Elektronik zum Schneiden großer Drahtdurchmesser. Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl mit auf 63-65 HRC gehärteten Schneidkanten hergestellt. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

		Type	Type of Cut	Cutting Capacity
Series 800 Maxi & 2800				mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078
	812N 2812N		Semi Flush	
	822N 2822N		Flush	
	886E 2886E		Flush	
	884E 2884E		Flush	





Technical Data

Länge mm	120
Länge der Schneiden mm	15
Kopfbreite mm	13.5
Kopfdicke mm	7.2
Kopflänge mm	21
Max. Schneidfähigkeit - Harter Draht mm	Ø 0,6
Gewicht in oz	2.998
Länge der Schneiden Inch	0.590
Kopfbreite Inch	0.531
Kopfdicke Inch	0.284
Kopflänge Inch	0.827
ESD sicher	on
Schnitt	Mit Wate
Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm	Ø 1,2
Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm	Ø 1,8
Länge Inch	4.724
Gewicht in g	85
Anwendungen Erem	Mikroelektronik