

Spezifikationen

Größe (Hauptdisplay)

22,05 cm (8,7" volles Rechteck) / 21,96 cm (8,6" abgerundete Displayecken)

Prozessortaktung

2,3 GHz, 1,8 GHz

Auflösung Hauptkamera

8 MP

Technische Daten Detail

Artikelinformationen

Artikelnummer: SM-T225NZAAEUB

EAN: 8806092232099

Prozessor

Prozessortaktung: 2,3 GHz, 1,8 GHz

Prozessortyp: Octa-Core

Display

Größe (Hauptdisplay): 22,05 cm (8,7" volles Rechteck) /
21,96 cm (8,6" abgerundete Displayecken)

Displayauflösung in Pixel (Hauptdisplay): 1340 x 800 (WXGA+)

Displaytechnologie (Hauptdisplay): TFT

Anzahl Farben (Hauptdisplay): 16 Mio.

Kamera

Auflösung Hauptkamera: 8 MP

Autofokus Hauptkamera: Ja

Auflösung Frontkamera: 2 MP

Blitz Hauptkamera: Nein

Auflösung Videoaufnahme: Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) @30fps

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher in GB: 3
Interner Gerätespeicher in GB: 32
Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB*: Ca. 19,5
Speichererweiterung: microSD (bis zu 1 TB)

Netzwerkspezifikation

Anzahl SIM-Karten: Single-SIM
SIM-Slot: SIM 1 + MicroSD
GSM-Band: GSM 850 MHz, GSM 900 MHz,
DCS 1.800 MHz, PCS 1.900 MHz
UMTS-Band: B1 (2.100), B2 (1.900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)
LTE-Band: B1 (2.100), B2 (1.900), B3 (1.800), B4 (AWS), B5 (850),
B7 (2.600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800),
B28 (700), B66 (AWS-3)
4G TDD LTE: B38 (2.600), B40 (2.300)

Konnektivität

USB-Version: USB 2.0
Standortbestimmung: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Kopfhöreranschluß: 3,5 mm Klinkeanschluss
MHL-Schnittstelle: Nein
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz), VHT80
Wi-Fi Direct: Ja
Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0

NFC:	Nein
Bluetooth-Profile:	A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
Synchronisation:	Smart Switch (PC Version)

Betriebssystem

Android

Artikelinformationen

Farbe:	Gray
Formfaktor:	Tablet

Sensoren

Beschleunigungssensor, Kompass, Helligkeitssensor

Abmessung und Gewicht

Abmessungen (HxBxT in mm):	212,5 x 124,7 x 8,0
Gewicht (in g):	371

Akku

Akku-Kapazität (mAh, typisch):	5.100
Austauschbar:	Nein

Audio und Video

Videoformate (Wiedergabe):	MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Videoauflösung (Wiedergabe):	Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) @30fps
Audioformate (Wiedergabe):	MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Services und Apps

Gear Unterstützung: Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+,
Galaxy Buds, Gear IconX (2018)

S Voice: Nein

Mobile TV: Nein