


# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot

SMART+ GARDEN DOT MULTICOLOR | Dekorative Dots für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	2,50 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung

Photometrische Daten

<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	RGB
<b>Lichtausbeute</b>	152 lm/W
<b>Lichtstrom</b>	380 lm

Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	33 °
----------------------------	------

Abmessungen & Gewicht



<b>Produktgewicht</b>	420,00 g
<b>Breite</b>	23,0 mm
<b>Höhe</b>	96,0 mm
<b>Durchmesser</b>	23,0 mm

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	12500
--------------------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
<b>Montageort</b>	Boden
<b>Montageart</b>	Erdspieß

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Stecker, EU
<b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b>	Wifi

Zertifikate & Standards

<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP65

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075478534	Faltschachtel 1	152 mm x 122 mm x 104 mm	472,00 g	1.93 dm <sup>3</sup>
4058075478541	Versandschachtel 4	318 mm x 258 mm x 129 mm	2214,00 g	10.58 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.