

Verbindungsdose

# HP 150-L



## HP 150-L

### Verbindungsdose

Artikelnummer: 32695001

Maße: 164 x 119 x 77 mm

Verbindungsdose,  $U_i=690V$ , 10 eingedrückte Stufennippel, Dichtbereich 5 - 21 mm

**grau, ohne Klemmen, mit Deckelverliersicherung**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP55
max. Leiterquerschnitt:	10 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

### Abmessungen

Breite:	164 mm
Länge:	119 mm

### Abmessungen

Höhe:	77 mm
Innenlänge:	110 mm
Innenbreite:	155 mm
Innenhöhe:	70 mm

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
halogenfrei:	nein
Industriequalität:	nein

## mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	21 mm
Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	nein
für Dichtbereich min:	5 mm
Schlagfestigkeit:	IK07

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

## Zubehör

[19810601 - NS 35-106 - Normschiene](#)

[19814401 - NS 35-144 - Normschiene](#)

[21642501 - SNI M25 - Stufennippel](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung](#)

[46051001 - WK 100 KLS-10<sup>2</sup> - Klemmstein](#)

[97980001 - NS 35-90 - Normschiene](#)