


PRODUKTDATENBLATT

SMART+ BT CLA GLOBE200 37 6 W/2700K E27

SMART+ Filament Globe Dimmable | Klassische Globe-Form mit Glühwendel-Design mit Bluetooth-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
- Einfache Installation und Nutzung
- Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber Halogenlampen
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Verfügbar mit klarem oder bernstein-gold getöntem Glaskolben
- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0) oder Apple Home App (ab iOS 10)
- Für vollen Funktionsumfang bei Steuerung über Apple Home App Verbindung mit Apple TV (ab tvOS 10) oder iPad (ab iOS 10) notwendig
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Bemessungsleistung | 6,00 W |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Nennleistung | 6,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 37 W |


Photometrische Daten

| | |
|---|---------------------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 6 sdc _m |
| Bemessungslichtstrom | 430 lm |
| Nennlichtstrom | 430 lm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|----------|
| Startzeit | < 0,5 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Produktgewicht | 285,00 g |
| Außenkolben | G200 |
| Länge | 290,0 mm |
| Durchmesser | 200,0 mm |
| Gesamtlänge | 290,0 mm |
| Maximaler Durchmesser | 200,0 mm |

Lebensdauer

| | |
|-----------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Nennlebensdauer | 15000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|---|
| Quecksilberfrei | Ja |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
| Socket (Normbezeichnung) | E27 |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch | 6 kWh/1000h |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App Android-Smartphone (ab Android 6.0) erforderlich
- Für Steuerung über Apple Home App iPhone (ab iOS 10), iPad (ab iOS 10), Apple TV (ab tvOS 10) oder Apple Watch (ab watchOS 2) erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075486188 | Faltschachtel 1 | 220 mm x 212 mm x 308 mm | 120,00 g | 14.37 dm ³ |
| 4058075486195 | Versandschachtel 2 | 456 mm x 324 mm x 239 mm | 2215,00 g | 35.31 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.