

Doppelmembranstutzen

DMS M25/w



DMS M25/w

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26012501

Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), weiss, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm,

IP66

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart: IP66

Farben

Farbe Zubehör: reinweiss

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet: nein

Industriequalität: nein

mechanische Eigenschaften

für Wandstärken max: 4.5 mm

für Dichtbereich max: 16 mm

für Wandstärken min: 1.5 mm

für Dichtbereich min: 9 mm

Werkstoff

Material Zubehör:

Gummi