

## Zählerverteilung

# ZVi 10530



## ZVi 10530

### Zählerverteilung

Artikelnummer: 75912001

Maße: 300 x 1050 x 210 mm

Zählerverteilung in Mehrfach-Kastenbauform nach DIN EN 61439-2/-3, serienmäßig plombierbar, zur Aufputz-Montage im ungemessenen Bereich, Geräte-Einbauflächen nach DIN 43870-1, Zähleranschlussleitungen 5-polig. Einsatz nach individueller Freigabe durch den zuständigen Netzbetreiber, mit Verschlussstopfen, mit beiliegenden Belüftungstopfen IP44 zur Verminderung von Kondenswasser, mit Isolierstopfen

**Oberer Anschlussraum, 150 mm, ausgerüstet mit 35 mm Normschiene zur Aufnahme der Hauptleistungsabzweigklemme HA 25-53 (Zubehör),**  
**Raum für Zusatzanwendungen, 150 mm, 12TE, ausgerüstet mit 35 mm Normschiene zur Aufnahme von zusätzlichen Betriebsmitteln des Netzbetreibers, Messstellenbetreibers oder Messdienstleisters, mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und transparentem Deckel,**  
**Zählerfeld, 450 mm, mit transparentem Deckel, für 1 Zähler mit Drei-Punkt-Befestigung, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, Befestigungsmaße nach DIN 43870-2,**  
**Unterer Anschlussraum, 300 mm, serienmäßig plombierbar, mit 35 mm Normschiene für Hauptsicherungsautomat, mit PE/N-Doppelklemmen, mit Klappfenster 12TE für Laienbedienung der Hauptsicherungsautomaten und zusätzlichem Raum für Überspannungsschutzgeräte, Leitungseinführung durch Kabelverschraubung (IP65, Zubehör) oder Stufennippel M40 (IP55, beiliegend)**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Schutzart UL:                    | k.A.  |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |

### elektrische Eigenschaften

|               |           |
|---------------|-----------|
| Schutzart:    | IP54/IP65 |
| Schutzklasse: | II        |

## Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite: | 300 mm  |
| Länge:  | 1050 mm |
| Höhe:   | 210 mm  |

## Materialeigenschaften

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| für Außeneinsatz geeignet:              | ja     |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 750 °C |
| halogenfrei:                            | ja     |
| Industriequalität:                      | ja     |

## mechanische Eigenschaften

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Befestigungsart:  | Aufbau |
| Schlagfestigkeit: | IK08   |

## Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C  |

## Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polycarbonat                 |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |