

Schlagbohrmaschine

HP2071

1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹

Leistungsfähige Schlagbohrmaschine für universelle Anwendungen mit 2-Gang-Getriebe

Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe. Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm. Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert. 13 mm Vollmetall-Bohrfutter.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1200 / 2900 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 24000 / 58000 min ⁻¹
Max. Ausgangsleistung	1100 W
Bohrfutterspannweite	2,0 - 13 mm
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	120 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	40 mm
Bohrleistung mit Lochsägen	120 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Bohrleistung Bohrkronen	150 mm
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	110 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	99 dB(A)

Spezifikationen

- Bohrmaschine und Schlagbohrmaschine in einer Maschine, durch zuschaltbares Schlagwerk
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last

EAN 0088381051682

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

194254-0

Schnellspannbohrfutter 13mm



195015-1

Kohlebürsten CB-419



324219-0

Tiefenanschlag



821896-4

Transportkoffer Kunststoff



D-67608

Rundbürste 80x35mm vermessingt



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

