

# Foscam F41 4 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit Flutlicht

EAN: 6954836025413

Die Foscam F41 ist eine Flutlichtkamera mit Bewegungsmelder, integrierter Beleuchtung und Sicherheitssirene, sehr guter Nachtsicht, Zwei-Wege-Audio, 4 MP Auflösung, Dualband-WLAN oder Netzkabel, KI-Erkennung für Menschen und mehr.



Anders als die meisten Flutlichtkameras mit gewöhnlicher 1080p-Auflösung ist die Foscam Flutlichtkamera mit 4 MP Auflösung in der Lage, Videoauflösungen von bis zu 2560 x 1440 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde (fps) zu liefern. Sie erhöht den Detailgrad und die Klarheit Ihrer Sicherheitsaufnahmen, so dass Sie eine bessere Chance haben, wichtige Informationen, wie z. B. Gesichtszüge, zu erfassen. Mit eingebauter weißer LED und IR-LED verfügt sie über eine hervorragende Nachtsicht. So entgeht Ihnen auch bei Dunkelheit kein Detail.

Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen wie der Bewegungs- und Geräuscherkennung bietet die Foscam Flutlichtkamera auch eine Funktion zur Erkennung von Menschen, die in der Lage ist, Menschen von anderen sich bewegenden Objekten zu unterscheiden und einen Alarm an Sie zu senden.

Die Überwachungskamera hat 2 große Scheinwerfer. Dank des eingebauten PIR-Bewegungssensors schaltet sich das Flutlicht sofort ein, wenn die Foscam Flutlichtkamera eine ungewöhnliche Situation erkennt. Mit einer Helligkeit von 2600 lum können sie auch dunkle Ecken ausleuchten. Außerdem machen sie die Darstellung von Bildern auf dem Display klarer und Details sind besser erkennbar. Die PIR-Zeitplanung kann eingestellt oder die Bewegungsempfindlichkeit an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Die Foscam Flutlichtkamera unterstützt Zwei-Wege-Audio in Echtzeit. Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher können Sie mit willkommenen Gästen kommunizieren und unerwünschte Besucher ansprechen, unabhängig von Ihrem derzeitigen Standort.

Die Smart Spotlight Kamera funktioniert mit Dualband-WLAN, d. h. Sie können sie entweder mit 2,4 GHz oder 5 GHz Netzwerken verbinden. Dies reduziert die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5 GHz-Netzwerk verbessert die Signalqualität und verhindert gleichzeitig mögliche Signalstörungen. Wenn Sie es bevorzugen, können Sie auch ein Standardnetzkabel für den vorhandenen RJ45-Anschluss verwenden.

Da Flutlichtstrahler relativ viel Strom benötigen, müssen sie an eine 220 V Stromversorgung angeschlossen werden.

## Hauptmerkmale

- Flutlicht-Helligkeit bis zu 2600 Lumen
- 2K 4 Megapixel Auflösung
- Weitwinkliges Objektiv, diagonalen Winkel bis zu 156°
- Unterstützt 2-Wege-Audio in Echtzeit
- Unterstützt Menschen-Erkennung & PIR-Erkennung
- Dualband-WLAN 2,4 GHz & 5 GHz WiFi
- Eingebaute IR-LEDs für hervorragende Nachtsichtbilder
- P2P-Funktion für einfachen Fernzugriff
- Unterstützt Micro-SD-Karten und Cloud-Speicher
- Kompatibel mit kostenloser Foscam iOS und Android APP
- Wasserdicht IP65
- Unterstützt Alexa und Google Assistant

## Lieferumfang

- Foscam F41 4 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit Flutlicht
- Spreizschrauben
- Installationshaken
- Kurzanleitung zur Installation
- Schaumstoffdichtung
- Anschlussdose
- Netzkabel

## Technische Daten

<b>Flutlicht</b>	<b>Sicherheitsleuchte</b>	2600 lum (Zwei Flutlichter), einstellbare Helligkeit
	<b>Leistungsaufnahme</b>	x2 25 W Scheinwerfer
	<b>Farbtemperatur</b>	5000 K
	<b>Lampengehäuse Material</b>	Aluminiumlegierung
<b>Bildsensor</b>	<b>Sensor</b>	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	<b>Display-Auflösung</b>	2688x1520 (4.0M Bildpunkte)
	<b>Min. Beleuchtung</b>	0 Lux (mit IR-Illuminator)
<b>Objektiv</b>	<b>Objektiv Typ</b>	Glasobjektiv
	<b>Brennweite</b>	2,8 mm
	<b>Blende</b>	F 2.4
	<b>Blickwinkel</b>	Diagonal:156°, Horizontal:121°, Vertikal:61°
<b>Video</b>	<b>Bildkomprimierung</b>	H.265/H.264
	<b>Bild Bildrate</b>	Maximal 25 fps (4 MP)
	<b>Auflösung</b>	2K (2560x1440), 1080P (1920x1080), VGA (640x480)
	<b>Bild spiegeln</b>	Spiegeln und drehen
	<b>Nachtbetrieb</b>	Manueller und automatischer Modus
	<b>Nachtsichtbarkeit</b>	Bis zu 10 m
<b>Audio</b>	<b>Eingang/Ausgang</b>	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt Vollduplex-Echtzeit 2-Wege-Audio.
	<b>Audio- Komprimierung</b>	AAC
	<b>Sirene</b>	Unterstützung Alarmsirene
<b>PIR</b>	<b>PIR-Erkennung</b>	Eingebauter 4 PCS PIR-Sensor, Erfassungswinkel bis zu 270°
<b>Netzwerk</b>	<b>Ethernet</b>	10/100 Mbps RJ45
	<b>Drahtlos Standard</b>	IEEE802.11b/g/n/ac
	<b>Drahtlose Sicherheit</b>	WPA, WPA2
	<b>Fernzugriff</b>	P2P
	<b>WLAN-Konfigurationsmodus</b>	Unterstützung von QR-Code-Scannen und Audiosignale zum Hinzufügen der Kamera
	<b>Netzwerk-Protokoll</b>	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP
<b>Funktionen</b>	<b>Lichtsteuerung</b>	Manueller Schalter oder Alarmschaltung, unterstützt die Einstellung der Lichthelligkeit
	<b>Bewegungserkennung</b>	Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm- Snapshots auf FTP, Push-Nachricht auf Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	<b>Ton-Erkennung</b>	Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm- Snapshots auf FTP, Push-Nachricht auf Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	<b>Menschliche Erkennung</b>	Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm- Snapshots auf FTP, Push-Nachricht auf Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	<b>PIR-Erkennung</b>	Eingebauter 4 pcs PIR-Sensor (270°/30 ft), unterstützt die Einstellung der Empfindlichkeit und der Reichweite
	<b>Datenschutz-Block</b>	Ja
	<b>Benutzerkonten</b>	Drei Ebenen Benutzerrolle
	<b>Firewall</b>	Unterstützt IP-Filterung
	<b>Benutzerdefinierte Klingeltöne</b>	Unterstützung zum Anpassen exklusiver Klingeltöne über die mobile APP
	<b>Micro-SD-Karte</b>	Bis zu 128 GB
	<b>Cloud</b>	Unterstützung von Cloud-Speicher
<b>LED</b>	<b>Anzeige-LED</b>	Blau & Rot
<b>Zurücksetzen</b>	<b>Zurücksetzen</b>	Reset-Taste ist vorhanden
<b>Leistung</b>	<b>Spannungsversorgung</b>	AC 100~240 V
	<b>Leistungsaufnahme</b>	28 Watt (Max.)
<b>Allgemein</b>	<b>Abmessung (L x B x H)</b>	320 x 170 x 220 mm
	<b>Nettogewicht</b>	1260 g
	<b>Wasserdicht</b>	IP65
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	20% ~ 85% nicht kondensierend
	<b>Lagertemperatur</b>	-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)
	<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	0% ~ 90% nicht kondensierend