

## Produktinformation

# 92 91 03

## Präzisionskreuzpinzette



- Halten selbsttätig: Durch ihre Federkraft eignen sich diese Festhaltepinzetten unter anderem als Helfer beim Einlöten kleiner und kleinster Bauteile
- Für Anwendungen, die eine hochpräzise Selbstschließfunktion erfordern, etwa in der Mikroskopie oder bei feinsten Montage- oder Lötarbeiten
- Für etwa Lötarbeiten an Transistoren, Drahtdioden etc.
- Durch perfekte Spitzensymmetrie und Balance für verschiedenste Anwendungen in der Elektronikindustrie geeignet
- Die Varianten aus Premium-Edelstahl bieten hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren
- In Handarbeit gefertigt, mit hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche
- Präzise Kreuzpinzetten für besonders anspruchsvolle Anwendungen überall dort, wo Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit Hauptanforderungen sind

### Allgemein

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.        | 92 91 03            |
| EAN                | 4003773086826       |
| Material           | Premium-Edelstahl   |
| Greifflächen       | glatte Greifflächen |
| Griffe             | Glatt               |
| Gewicht            | 13 g                |
| Abmessungen        | 115 x 10 x 11 mm    |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC  |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden    |

### Technische Attribute

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberfläche                 | Mattiert                                                                                                 |
| Ausführung                 | gewinkelt 45°                                                                                            |
| Spitzenbreite (A)          | 0,22 mm                                                                                                  |
| Spitzenbreite (B)          | 0,25 mm                                                                                                  |
| Ausführung Pinzettenspitze | Nadelspitz                                                                                               |
| Korrosionsbeständig        | ja                                                                                                       |
| Säurebeständigkeit         | Exzellent                                                                                                |
| ESD-geprüft                | nein                                                                                                     |
| VDE-geprüft                | nein                                                                                                     |
| Branchen                   | Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen |
| Magnetisch                 | Nicht magnetisierbar (80%)                                                                               |
| Verhalten                  | Leitfähig                                                                                                |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten