

# OpticFilm 135i

plustek

OpticFilm Serie



Der einfachste Weg, um Ihre 35-mm-Filme zu scannen.



Der OpticFilm 135i liefert hochwertige Ergebnisse beim Digitalisieren von 35-mm-Dia- und Negativ-Filmformaten. Maßgeschneidert für Hobbyfotografen, Fotoenthusiasten und alle, die wertvolle Fotos und Dia-Schätze schnell in digitale Formate übertragen wollen, überzeugt er durch seine Ausstattung, Funktionen und seine Benutzerfreundlichkeit.

## ❖ KEY FEATURES

- Scant 35-mm-Dias, Negative und Panorama-Filme mit einer Auflösung von bis zu 7200 dpi
- Integrierter Infrarotkanal und automatische Entfernung von Staub und Kratzern
- Motorisierter Filmhaltertransport für bequemes Scannen
- Drei Single-Touch-Tasten zum einfachen Scannen
- Einfache Bildbearbeitung auch mit Bildsoftware von Drittanbietern

### 1 Scannen



### 2 Anzeigen



### 3 Bearbeiten



# OpticFilm 135i

## ❖ KEY FEATURES



### Einfach zu bedienen

- Single-Touch-Tasten am Gerät

### Bequemes Arbeiten

- Stapelscannen
- Keine Aufwärmzeit
- Kein Vorschau-Scan erforderlich

### Vielseitige Möglichkeiten

- Unterstützt das Scannen von Panorama-Filmen
- Bilder einfach mit Ihrer vertrauten Software bearbeiten
- Einfaches Teilen von Bildern

### Systemvoraussetzungen

Windows & Mac  
Intel i5 CPU (oder besser)  
4 GB RAM (8 GB RAM empfohlen)  
20 GB Festplattenspeicher  
CD/ DVD-Laufwerk oder Internetanschluss

### Mitgelieferte Software



### Spezifikationen

Hardware Auflösung	7200 dpi
Scanverfahren	Farbe: 48-Bit Input, 24/48-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8/16-Bit Output
Dynamische Dichte	3.4
Infrarot	Eingebaut
Funktionstasten	Eject button, Scan buttons x 3 (Positive, Negative, custom)
Scangeschwindigkeit	Ca. 52 Sekunden für den maximal Scanbereich bei 600 dpi (IR-Aktivierung) Ca. 360 Sekunden für den maximal Scanbereich bei 3600 dpi (IR-Aktivierung) Hinweis: Ca. 25 Minuten für den maximal Scanbereich bei 7200 dpi (IR-Aktivierung)
Gewicht netto	1.56 Kgs (3.49 Lbs)
Scanbereich (B x L)	35 mm x 226 mm (1.37" x 8.9") Anmerkung: 35 mm Film- und Diahalter
Abmessungen (B x T x H)	175 mm x 259.2 mm x 104.3 mm (6.9" x 10.2" x 4.1")
OS	Windows 7 (64bit)/ 8 (64bit)/ 10 (64bit) Mac OS X 10.10.x oder neuer
Stromversorgung	24 Vdc/ 0.75A
Anschluss	USB 2.0

