


Artikel-Nr.: 21610085

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Impedanz: 75 Ω
- Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich)
- Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen; Spannungsfestigkeit 24 V DC
- Anschlüsse: F-Connectoren
- Anschluss für Potenzialausgleich
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Für die Innenmontage
- Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2
- Vodafone-/KDG-Freigabe

**EBC 03/G****Produktinformationen "EBC 03/G"**

3fach-Verteiler, 6,0 dB, 5-1218 MHz, F-Connector,
Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen,
Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2

Typ:	EBC 03/G
Bestell-Nr.:	21610085
Rückflussdämpfung 5-94 MHz:	≥ 18,0 db
Rückflussdämpfung 94-188 MHz:	≥ 16,5 db
Rückflussdämpfung 188-376 MHz:	≥ 15,0 db
Rückflussdämpfung 376-752 MHz:	≥ 13,5 db
Rückflussdämpfung 752-1218 MHz:	≥ 12,0 db
Verteildämpfung 5-470 MHz:	< 6,0 dB
Verteildämpfung 470-1006 MHz:	< 6,7 dB
Verteildämpfung 1006-1218 MHz:	< 8,0 dB
Entkopplung 5-10 MHz:	≥ 20 dB
Entkopplung 10-950 MHz:	≥ 22 dB
Entkopplung 950-1218 MHz ¹⁾ :	≥ 14 dB
Abmessungen:	74 x 50 x 25 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10, 200)/0,1 St./kg

¹⁾ Bei 40 MHz, -1,5 dB/Oktave



Hersteller: Kathrein