

PRODUKTDATENBLATT

SUBMARINE SENSOR 150CM

SUBMARINE SENSOR | Feuchtraumleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder

ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen
- Nur für Innenraumbeleuchtung



PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation durch optimierten Platz für Montageklammern und einfach zu öffnendes Fach
- Einfacher Lampenwechsel
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
- Ermöglicht zusätzliche Energieeinsparungen und Anwendungskomfort durch Sensorsteuerung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Feuchtraumleuchte mit im Gehäuse integriertem Infrarot-Bewegungsmelder-Sensor
- Erfassungsbereich: 100% Haltezeit: 3 Minuten Standardeinstellung



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	19,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Daten des Leuchtenschaltgeräts

Flimmern in Prozent	< 2 %
----------------------------	-------

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	2000 lm
Lichtausbeute	105 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	140 °
----------------------------	-------

Daten des Leuchtensensors

Art des Sensors	Bewegung
------------------------	----------

Abmessungen & Gewicht



Länge	1561 mm
Breite	66,0 mm
Höhe	75,0 mm
Produktgewicht	1340,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Plastik
Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+35 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+35 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	30000 h
Bemessungslampenlebensdauer	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Decke
Quecksilbergehalt	0,0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Normen	CE/EMC/RoHS/REACH

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Bewegungsmelder im Leuchtengehäuse integriert. Funktioniert mit jeder LED Tube.

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075576414	Faltschachtel 1	77 mm x 71 mm x 1565 mm	1444,00 g	8.56 dm ³
4058075576421	Versandschachtel 6	1582 mm x 235 mm x 182 mm	9895,00 g	67.66 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.