Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 15x30mm Schaft-Ø 6 mm



Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 15x30mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 42106000 EAN: 4007220146828

Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen.

Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.

Technische Daten

Ausführung	keine Angabe
Breite	30 mm
Entspricht ISO	ISO 15637-1
Härte	65–70
Länge, Schaft	35 mm
Max. RPM	36000 RPM
PFERD TOOLS Typ	GK
RPM, min.	26000 RPM
Ø Außen	15 mm
Ø Schaft	6 mm

Vorteile

- Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
- Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.

Anwendungsempfehlungen

- Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen.
- Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten.
- Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.

Sicherheitshinweise

- Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.

Antriebsarten

- Biegwellenantrieb
- Geradschleifer

PFERD TOOLS

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide

+49 2264 9-0
+49 2264 9-400
info@pferd.com