



Trennscheibe EHT 125x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl

Trennscheibe EHT 125x1,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl

Artikel-Nr.: [61341116](#)

EAN: [4007220095829](#)

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.

Trennscheibe für Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.

Werker in aller Welt setzen auf Qualität und wählen daher die dünnen Trennscheiben von PFERD TOOLS. Das PFERD TOOLS Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD TOOLS zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD TOOLS.

Technische Daten

Breite	1 mm
Form	EHT / 41 / T1
Max. RPM	12200 RPM
Schleifmittel	Korund A
Ø Außen	125 mm
Ø Bohrung	22.23 mm

Vorteile

- ✓ Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
- ✓ Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
- ✓ Dünne und gratarme Trennschnitte.
- ✓ Komfortabel und sicher.
- ✓ Schnelle Trennschnitte.

Bearbeitbare Werkstoffe

- ✓ Edelstahl (INOX)

Bearbeitungsaufgaben

- ✓ Erzeugen von Durchbrüchen
- ✓ Trennen von Blechen
- ✓ Trennen von Profilen
- ✓ Trennen von Vollmaterial

Antriebsarten

- ✓ Antriebsspindel
 - ✓ Winkelschleifer
-



August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide

+49 2264 9-0

+49 2264 9-400

info@pferd.com